

Tomamuestra ES02970002 con entrada y salida de limpieza 1/8 BSP con tapón

FUNCIONAMIENTO

Su funcionamiento se basa en desenroscar el volante y extraer la cantidad de muestra que se desee, este modelo cuenta con una entrada de limpieza en la parte superior.

Tanto la entrada de limpieza superior como la descarga de muestra poseen tapones roscados. Esto permite sanitizar el tomamuestra antes y después de extraer la muestra y asegurarse de no tener ninguna alteración en el resultado del muestreo.

